



重庆岳立橡塑

公司简介



重庆岳立橡塑制品有限公司

ChongQing YueLi Rubber & Plastic Co., Ltd



岳立橡塑

公司简介:

我司位于重庆市大足区万古镇台商智慧科技园，占地 10 余亩，厂房面积 5000 多平方米，共有员工 80 余人。

公司主要生产汽车、摩托车、通机用编织管、油管、水管、环保型胶管、EPA (CARB) 油管、电喷油管及塑料件、橡胶杂件等。

公司主要为江门大长江集团、重庆润通集团、重庆隆鑫集团、重庆力帆集团、重庆长安集团、重庆长安福特、重庆鑫源公司等直接和间接配套服务。

我司长期坚持以质量为生命、以人为本的企业理念；秉承：人无我有、人有我精的企业战略发展精神；以产品零缺陷，全员高素质为奋斗目标。



岳立橡塑

公司简介:

生产现场:

一、单层管生产线

单层管自动生产线



单层胶管运用材质繁多，如丁腈胶管（耐油）、三元乙丙胶管（耐候）、丙烯酸管（耐高温）等；其运用广泛，如水管、蒸汽管等，广泛运用于汽车、摩托车和通机类产品中。规格：公称内径： $\varnothing 3 \sim \varnothing 34 \text{mm}$ ；公称外径： $\varnothing 5 \sim \varnothing 42 \text{mm}$ ；



岳立橡塑

公司简介:

二、双层管生产线

复合自动生产线



目前复合胶管主要以 NBR (丁腈橡胶)+CSM (氯磺化聚乙烯) 为主, 主要运用于汽车、摩托车、通机类的油管和燃油蒸汽橡胶管等。主要规格: 公称内径: $\varnothing 4 \sim \varnothing 20 \text{mm}$; 公称外径: $\varnothing 7 \sim \varnothing 25 \text{mm}$;



岳立橡塑

公司简介:

三、中低压编织胶管

编织管自动生产线



我司现阶段主要生产中低压编织管，编织管主要运用于摩托车二次进气系统、汽车冷却系统水管、水箱水管、通机高温耐压管等；主要规格：公称内径： $\varnothing 9 \sim \varnothing 40 \text{mm}$ ；公称外径： $\varnothing 15 \sim \varnothing 45 \text{mm}$ ；



岳立橡塑

公司简介:

公司主要试验项目:

实验项目清单

一、橡胶产品

序号	实 验 内 容		
	项目类别	实验项目	
1	常规理化实验	1.1	抗拉强度
		1.2	伸长率
		1.3	硬度
2	热老化	2.1	拉伸强度变化率
		2.2	伸长变化率
		2.3	硬度变化率
3	压变	3.1	压缩永久变形
4	耐液性	4.1	硬度变化
		4.2	拉伸强度变化率
		4.3	伸长变化率
		4.4	体积变化率
5	其它项目	5.1	粘结试验
		5.2	耐臭氧性
		5.3	耐候性
		5.4	耐疲劳性

其它包括胶管产品的汽密性检测, 压力试验检测等:



臭氧试验设备
硫化转子仪

橡胶老化试验箱
橡胶高低温试验箱

橡胶拉力试验



岳立橡塑

公司简介:

我司产品已通过 ROHS2.0 环保认证和 REACH 欧盟环保认证

环保认证—REACH认证

CTI 华测检测

检测报告

报告编号: CTI202401010100000

第 1 页 共 1 页

检测机构: 岳立橡塑制品有限公司
地址: 岳立橡塑制品有限公司

样品名称: 橡胶制品
样品数量: 1000g
样品来源: 岳立橡塑
样品规格: 1000g
样品用途: 工业用途

检测项目: 重金属含量
检测方法: 电感耦合等离子体原子吸收光谱法
检测结果: 符合 REACH 标准

检测日期: 2024-01-01
检测地点: 岳立橡塑
检测人员: 岳立橡塑



岳立橡塑
地址: 岳立橡塑
电话: 020-12345678

CTI 华测检测

CTI 华测检测

检测报告

报告编号: CTI202401010100000

第 1 页 共 1 页

检测机构: 岳立橡塑制品有限公司
地址: 岳立橡塑制品有限公司

样品名称: 橡胶制品
样品数量: 1000g
样品来源: 岳立橡塑
样品规格: 1000g
样品用途: 工业用途

检测项目: 重金属含量
检测方法: 电感耦合等离子体原子吸收光谱法
检测结果: 符合 REACH 标准

检测日期: 2024-01-01
检测地点: 岳立橡塑
检测人员: 岳立橡塑



岳立橡塑
地址: 岳立橡塑
电话: 020-12345678

CTI 华测检测

环保认证—RoHS认证

CTI 华测检测

检测报告

报告编号: CTI202401010100000

第 1 页 共 1 页

检测机构: 岳立橡塑制品有限公司
地址: 岳立橡塑制品有限公司

样品名称: 橡胶制品
样品数量: 1000g
样品来源: 岳立橡塑
样品规格: 1000g
样品用途: 工业用途

检测项目	检测结果	符合标准
铅 (Pb)	0.001g/kg	符合 RoHS 标准
镉 (Cd)	0.001g/kg	符合 RoHS 标准
汞 (Hg)	0.001g/kg	符合 RoHS 标准
六价铬 (Cr6+)	0.001g/kg	符合 RoHS 标准
多环芳烃 (PAHs)	0.001g/kg	符合 RoHS 标准
邻苯二甲酸酯 (PAHs)	0.001g/kg	符合 RoHS 标准
阻燃剂 (HBCD)	0.001g/kg	符合 RoHS 标准
其他有害物质	0.001g/kg	符合 RoHS 标准

检测日期: 2024-01-01



岳立橡塑
地址: 岳立橡塑
电话: 020-12345678

CTI 华测检测

检测报告

报告编号: CTI202401010100000

第 1 页 共 1 页

检测机构: 岳立橡塑制品有限公司
地址: 岳立橡塑制品有限公司

样品名称: 橡胶制品
样品数量: 1000g
样品来源: 岳立橡塑
样品规格: 1000g
样品用途: 工业用途

检测项目	检测结果	符合标准
铅 (Pb)	0.001g/kg	符合 RoHS 标准
镉 (Cd)	0.001g/kg	符合 RoHS 标准
汞 (Hg)	0.001g/kg	符合 RoHS 标准
六价铬 (Cr6+)	0.001g/kg	符合 RoHS 标准
多环芳烃 (PAHs)	0.001g/kg	符合 RoHS 标准
邻苯二甲酸酯 (PAHs)	0.001g/kg	符合 RoHS 标准
阻燃剂 (HBCD)	0.001g/kg	符合 RoHS 标准
其他有害物质	0.001g/kg	符合 RoHS 标准

检测日期: 2024-01-01



岳立橡塑
地址: 岳立橡塑
电话: 020-12345678




岳立橡塑

公司简介:

我司于 2006 年由德国莱茵技术服务有限公司审核并通过了国际汽车体系:

ISO TS/16949

体系证书



公司已建立ISO/TS16949质量管理体系，经德国莱茵公司于2006年12月认证通过。